

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos tolóajtókkal, 36×14G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940227 800
GTIN	4062406070298
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 80×20G méretben, 36×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	2000 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos mélysége	350 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	2
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	80
Hasznos magasság	663 mm
Súly	111 kg
Mélység G-ben	20
Polclapok száma	2
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm

940652 150

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21