

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940801 800
GTIN	4062406070403
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Magasság	800 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség G-ben	20

Adatlap

Mélység	500 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	645 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	27 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/940801-800>