

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940801 750
GTIN	4062406070397
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	26 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval

Mélység	500 mm
Magasság	750 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	20
Hasznos magasság	595 mm
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20