

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940801 1250
GTIN	4062406070434
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1250 mm
Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1095 mm

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség	500 mm
Súly	38 kg
Mélység G-ben	20
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
	940640 200

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 200 mm

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 75 mm

940640 75

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm

940501 1250

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 300 mm

940640 300

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20

940550 20