

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940803 900
GTIN	4062406070472
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás  
2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló  
egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95.  
termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	20
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség G-ben	20
Magasság	900 mm

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	30 kg
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Hasznos magasság	745 mm
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
	940640 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók  
előlap magasság 150 mm

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók  
előlap magasság 200 mm

940640 200

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók  
előlap magasság 100 mm

940640 100

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók  
előlap magasság 300 mm

940640 300