

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940803 1250
GTIN	4062406070496
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Súly	38 kg

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	1250 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	20
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1095 mm
Szélesség	500 mm
Mélység	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20