

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940803 1000
GTIN	4062406070489
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 20×20G. Hozzávaló fiókok: 16×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Magasság	1000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség G-ben	20

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	500 mm
Súly	32 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20