

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940821 800 |
| GTIN | 4062406070526 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Súly | 36 kg |
| Szélesség G-ben | 30 |
| Hasznos magasság | 645 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Szélesség | 750 mm |
| ComfortClose | nem |
| Magasság | 800 mm |
| Szekrény előlap | lemezes szárnyas ajtóval |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Mélység | 500 mm |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Mélység G-ben | 20 |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|---|----------------|
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 940641 100 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm | 940641 150 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940550 30 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm | 940641 200 |

| | |
|---|----------------|
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940560 30 |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940590 30 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm | 940641 75 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 940641 125 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm | 940641 300 |