

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940821 1250 |
| GTIN | 4062406070557 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|---------|
| Mélység | 500 mm |
| ComfortClose | nem |
| Hasznos magasság | 1095 mm |
| Súly | 49 kg |

| | |
|--|--|
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Szekrény előlap | lemezes szárnyas ajtóval |
| Szélesség | 750 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Magasság | 1250 mm |
| Szélesség G-ben | 30 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm | 940641 300 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm | 940641 75 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm | 940641 200 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 940641 100 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 940641 125 |

| | |
|---|------------------|
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940550 30 |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940590 30 |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm | 940501 1250 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940560 30 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm | 940641 150 |