

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940821 1000
GTIN	4062406070540
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás
2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló
egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95.
termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	30
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	750 mm
Mélység G-ben	20

Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Súly	42 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150