

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940821 1500
GTIN	4062406070564
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Szélesség G-ben	30
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	56 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	1500 mm
Hasznos magasság	1345 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1500 mm	940510 1500

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1500 mm	940501 1500
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200