

Garant**APMT 180516 SR, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215240 ST1400
GTIN	4045197707819
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Sarokrádiusz: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Sarokrádiusz	1,6 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180516 SR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		