

**Garant****APMT 180524 SR, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215242 ST1400
GTIN	4045197707833
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Sarokrádiusz: 2,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$ / fog	0,25 mm
Sarokrádiusz	2,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180524 SR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		