

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940823 1000
GTIN	4062406070618
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	750 mm

Szélesség G-ben	30
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Súly	42 kg
Mélység	500 mm
Magasság	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
	940641 125

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 125 mm

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrény magasság 900/1000 mm

940501 900/1000

Hornyolt polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

940552 30

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 75 mm

940641 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 150 mm

940641 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 200 mm

940641 200

Polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

940550 30