

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940841 900
GTIN	4062406070670
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	745 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Mélység G-ben	20
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség G-ben	40
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Magasság	900 mm
Súly	46 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 900 mm	940511 900
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11