

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940823 750
GTIN	4062406070588
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Hasznos magasság	595 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	30

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	750 mm
Súly	34 kg
Mélység G-ben	20
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm	940510 750/800
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200