

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940823 900
GTIN	4062406070601
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×20G. Hozzávaló fiókok: 26×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	900 mm
Mélység G-ben	20
Súly	39 kg
Szélesség	750 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	30
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	745 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 900 mm	940510 900
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30