

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940843 900
GTIN	4062406070748
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás  
2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló  
egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95.  
termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	46 kg
Magasság	900 mm
Szélesség G-ben	40
Mélység	500 mm

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Hasznos magasság	745 mm
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
	940642 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 150 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 200 mm

940642 200

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas  
ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 900 mm

940511 900

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 75 mm

940642 75

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 125 mm

940642 125