

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940843 2000
GTIN	4062406070786
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1845 mm

Súly	81 kg
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Szélesség	1000 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
	940642 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 75 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940590 40

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 125 mm

940642 125

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000