

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940843 800
GTIN	4062406070731
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)  
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábamat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	800 mm
Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	645 mm

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Súly	42 kg
Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11