

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940841 1500
GTIN	4062406070700
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1345 mm
Magasság	1500 mm

Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	40
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	65 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1500 mm	940511 1500
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1500 mm	940501 1500