

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940841 1250
GTIN	4062406070694
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Hasznos magasság	1095 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20

Magasság	1250 mm
Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	57 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125