

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940843 750
GTIN	4062406070724
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	750 mm
ComfortClose	nem
Szélesség	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény

Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	20
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Hasznos magasság	595 mm
Mélység	500 mm
Súly	41 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
	940511 750/800

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11