

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940841 1000
GTIN	4062406070687
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×16G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	845 mm
Mélység G-ben	20
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	1000 mm

ComfortClose	nem
Súly	49 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	40
Szélesség	1000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók
előlap magasság 150 mm

940642 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók
előlap magasság 300 mm

940642 300

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók
előlap magasság 125 mm

940642 125

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók
előlap magasság 75 mm

940642 75