

HOLEX**Szárnyas ajtós szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949501 2000
GTIN	4062406081928
Árucikk kategória	92S

Leírás**Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezéből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. A zárral kapcsolatos további információkat lásd a 950050 – 950060 cikkszámoknál.

Tele lemez szárnyas ajtókkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1840 mm
Mélység	400 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Súly	69 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Polclapok száma	4
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	60 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	225 fok
Magasságállítás osztása	40 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

Tartozék

Plusz polclap Típus 1000	949514 1000
--------------------------	-------------