

HOLEX**Szárnyas ajtós szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 949501 1200 |
| GTIN | 4062406081911 |
| Árucikk kategória | 92S |

Leírás**Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezéből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. A zárral kapcsolatos további információkat lásd a 950050 – 950060 cikkszámoknál.

Tele lemez szárnyas ajtókkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó |
| Szélesség | 1000 mm |
| Súly | 36 kg |

| | |
|---|------------------------------|
| Mélység | 400 mm |
| Polclapok száma | 2 |
| Hasznos magasság | 1040 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Magasság | 1200 mm |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg |
| Szekrényház belső teherbírása | 500 kg |
| Ajtónyitás szöge | 225 fok |
| Magasságállítás osztása | 40 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Termék fajtája | Irattartó szekrény |

Tartozék

| | |
|--------------------------|-------------|
| Plusz polclap Típus 1000 | 949514 1000 |
|--------------------------|-------------|