

**HOLEX****Szekrény ajtók nélkül, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949506 1200
GTIN	4062406080600
Árucikk kategória	92S

**Leírás****Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. A zárral kapcsolatos további információkat lásd a 950050 – 950060 cikkszámoknál.

Ajtók nélkül, nyitott polcos szekrényként.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	400 mm
Magasság	1200 mm
Polclapok száma	2
Szekrény előlap	nyitott

Hasznos magasság	1040 mm
Szélesség	1000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	60 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

---

## Tartozék

Plusz polclap Típus 1000	949514 1000
--------------------------	-------------