

**HOLEX****Szárnyas ajtós szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949503 2000
GTIN	4062406080587
Árucikk kategória	92S

**Leírás****Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. A zárral kapcsolatos további információkat lásd a 950050 – 950060 cikkszámoknál.

Ablakos szárnyas ajtókkal (polikarbonát ablakokkal).

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Magasság	2000 mm
Szélesség	1000 mm
Hasznos magasság	1840 mm

Polclapok száma	4
Fogantyú pozícionálása	Középen
Mélység	400 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	60 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	225 fok
Magasságállítás osztása	40 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

## Tartozék

Plusz polclap Típus 1000	949514 1000
--------------------------	-------------