

**HOLEX****Szárnyas ajtós szekrény polcokkal, Magasság mm / modell: 1950/A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Árucikk kategória	92S

**Leírás****Kivitel:**

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezről, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, **hengerzárral szerelt** tolóretesszel zárható. Kompletten **4 db** horganyzott lemez **polccal**.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	74 kg
Szélesség	950 mm
Polcok száma	4
Hasznos magasság	1820 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen

Mélység	430 mm
Magasság	1950 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Modell	A
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	40 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

## Tartozék

Plusz polclap Típus 950	949534 950
-------------------------	------------