

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940861 750
GTIN	4062406070861
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	595 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	750 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	50
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	65 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szélesség	1250 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	940512 750/800