

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940861 800
GTIN	4062406070878
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	645 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szélesség	1250 mm
Mélység G-ben	20

Magasság	800 mm
Súly	68 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	50
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	940512 750/800
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11