

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940863 1250
GTIN	4062406070977
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1250 mm
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1095 mm

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	91 kg
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Magasság	1250 mm
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11

