

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 1500
GTIN	4062406071059
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	50
Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Mélység G-ben	20

Hasznos magasság	1345 mm
Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Súly	104 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1500 mm	940513 1500
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50