

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940861 1250
GTIN	4062406070908
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Súly	91 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval

Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	1095 mm
Szélesség	1250 mm
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	1250 mm
Szélesség G-ben	50
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50

