

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 1000
GTIN	4062406071035
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség G-ben	50

Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	78 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50