

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940861 900
GTIN	4062406070885
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1250 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	745 mm

Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	900 mm
Súly	73 kg
Szélesség G-ben	50
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 900 mm	940512 900