

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 750
GTIN	4062406071004
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	65 kg
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	20

Hasznos magasság	595 mm
Mélység	500 mm
Magasság	750 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	50
Szélesség	1250 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	940513 750/800
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21