

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 1250
GTIN	4062406071042
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1095 mm
Mélység	500 mm
Szélesség	1250 mm
Súly	91 kg

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	50
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Magasság	1250 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50