

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 2000
GTIN	4062406071066
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1845 mm
Súly	131 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	50

ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 2000 mm	940513 2000
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50