

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940863 1500
GTIN	4062406070984
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1500 mm
Hasznos magasság	1345 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Szélesség	1250 mm
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Súly	104 kg
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség G-ben	50
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1500 mm	940512 1500
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1500 mm	940501 1500