

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940865 900
GTIN	4062406071028
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Hasznos magasság	745 mm
Súly	73 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	50
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1250 mm
Magasság	900 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítási osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 900 mm	940513 900
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50