

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940861 1500
GTIN	4062406070915
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Magasság	1500 mm
Hasznos magasság	1345 mm
Szélesség G-ben	50

Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	104 kg
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Szélesség	1250 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1500 mm	940512 1500
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1500 mm	940501 1500
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50