

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940867 1000
GTIN	4062406071103
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	78 kg
Szélesség G-ben	50
Mélység G-ben	20
Szélesség	1250 mm
Hasznos magasság	845 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------