

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940867 1250
GTIN	4062406071110
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1095 mm
Szélesség G-ben	50
ComfortClose	nem
Szélesség	1250 mm

Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Magasság	1250 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	91 kg
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21