

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940867 750
GTIN	4062406071073
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	50
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	750 mm
Súly	65 kg

Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	595 mm
Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800 mm	940513 750/800