

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940867 1500 |
| GTIN | 4062406071127 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------------|
| ComfortClose | nem |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Súly | 104 kg |
| Hasznos magasság | 1345 mm |

| | |
|--|--|
| Szekrény előlap | ablakos tolóajtóval |
| Magasság | 1500 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség G-ben | 50 |
| Szélesség | 1250 mm |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21 | 914227 GP21 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940550 50 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940552 50 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940560 50 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1500 mm | 940513 1500 |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940590 50 |