

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940887 750 |
| GTIN | 4062406071219 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Szélesség G-ben | 60 |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| ComfortClose | nem |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Mélység G-ben | 20 |
| Súly | 68 kg |

| | |
|-------------------------------|--|
| Szélesség | 1500 mm |
| Szekrény előlap | ablakos tolóajtóval |
| Magasság | 750 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Hasznos magasság | 595 mm |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|----------------|
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm | 940651 300 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 750/800 mm | 940514 750/800 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940550 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm | 940651 75 |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940590 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 940651 125 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 940651 100 |
| | 940651 200 |

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 200 mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 150 mm

940651 150

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940560 30