

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940887 1500
GTIN	4062406071264
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	60

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	105 kg
Magasság	1500 mm
Hasznos magasság	1345 mm
Mélység G-ben	20
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Szélesség	1500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300