

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940885 2000
GTIN	4062406071202
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	130 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Magasság	2000 mm
Szélesség	1500 mm

Szélesség G-ben	60
Hasznos magasság	1845 mm
Mélység	500 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 2000 mm	940514 2000
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21