

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940887 1000
GTIN	4062406071240
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1500 mm
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	845 mm
ComfortClose	nem

Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	60
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	81 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
	940651 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 200 mm

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940590 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 100 mm

940651 100

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30